

**Upínací trn, HSK-A 100 krátký, Ø upnutí D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	304397 32
GTIN	4045197709271
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Upozornění:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	32 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	32
Vnější Ø D	72 mm
Upnutí	HSK-A 100 krátký
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-4

Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 20000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 32	309890 32
Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 32	309880 32
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 32 mm	309900 32