

**Garant****APHT 100305 FR, HU7815, Typ: ALU**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	215939 ALU
GTIN	4045197708908
Třída artiklu	21A

## Popis

**Provedení:**

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

Tloušťka desky: 3,5 mm

Rohový rádius: 0,5 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,12 mm

## Technický popis

Posuv $f_z$ na zub	0,12 mm
Typ	ALU
Rohový rádius	0,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APHT 100305 FR
Typ	HU7815

Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	3,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	700 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	600 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
CuZn	vhodný	500 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	vhodný	400 m/min	N
mokrý max.	vhodný		