

**Garant****TNMG 160404, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251432 HB7020
GTIN	4045197711045
Třída artiklu	21G

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 400 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení