

**Garant****Vyměnitelný břit HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 14,7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231630 14,7
GTIN	4045197710086
Třída artiklu	21M

**Popis****Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.  
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pro otvory do přesnosti IT9.

**Upozornění:**

Řezné hodnoty platí pro základní prvek  $5 \times D$ .  
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.

**Technický popis**

Ø D	14,7 mm
Pro základní prvek velikosti	14,5 mm
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky	0,31 mm/ot,
Řada	HiPer-Drill
Počet výměn/řezání	1
Vrcholový úhel	135 stupeň

Typ	HU7810
Řezný materiál	TK
Semi-standardní	ano
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	200 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	150 m/min	N
CuZn	vhodný	180 m/min	N
mokrý max.	vhodný		