

**Garant****CNMG 09T308, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250052 HB7020
GTIN	4045197711007
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 09T308 HB7020 Druh: HB7020  
Lamač třísek: SS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 150 - 400 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Lamač třísek	SS
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 400 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 09T308
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení