

**Garant****WNMG 080404, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251962 HB7020
GTIN	4045197711083
Třída artiklu	21G

## Popis

WNMG 080404 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 150 - 400 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 400 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh	HB7020

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení