

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251954 HB7020
GTIN	4045197711076
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 060408 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Druh	HB7020

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 060408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení