

Garant**KNUX 160410R, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Třída artiklu	21G

Popis

KNUX 160410R HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	1 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	2,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Druh	HB7020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160410R
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení