

**Garant****SCMT 09T304, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260742 HB7020
GTIN	4045197710833
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7020
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 400 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení