

**Garant****Vyměnitelný břit HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 20,4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231630 20,4
GTIN	4045197710338
Třída artiklu	21M

**Popis****Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.  
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pro otvory do přesnosti IT9.

**Upozornění:**

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.  
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.

**Technický popis**

Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky	0,42 mm/ot,
Ø D	20,4 mm
Pro základní prvek velikosti	20 mm
Řada	HiPer-Drill
Počet výměn/řezání	1
Vrcholový úhel	135 stupeň

Typ	HU7810
Řezný materiál	TK
Semi-standardní	ano
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	200 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	150 m/min	N
CuZn	vhodný	180 m/min	N
mokrý max.	vhodný		