


**Garant****SCMT 09T308, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260744 HB7020
GTIN	4045197710840
Třída artiklu	21G

**Popis**

SCMT 09T308 HB7020 Rohový rádius: 0,8 mm  
Druh: HB7020  
Lamač třísek: SS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 150 - 400 m/min

**Technický popis**

Lamač třísek	SS
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Druh	HB7020

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 400 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SCMT 09T308
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení