

**Garant****Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, G: G3/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133327 G3/8
GTIN	4062406081133
Třída artiklu	111

**Popis****Provedení:****GARANT Master Tap INOX**

Výkonný závitový vrták, speciálně vyvinutý pro **procesně bezpečné použití v nerezových ocelích a ocelích odolných vůči kyselinám** a v **materiálech Duplex**.

- **Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.**
- **Povlak TiAlN-Multilayer nejnovější generace.**
- **Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu.**

**Výhoda:**

**Zvláště stabilní, optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.**

**Použití:**

**Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).**

Řezný materiál: HSS E PM

Chodů na palec: 19

Závit Ø: 16,66 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 15,25 mm

**Technický popis**

Závit Ø	16,66 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková délka L	100 mm

Počet drážek na třísky	4
Hloubka závitu	49,98 mm
Ø otvoru pod závit	15,25 mm
Stoupání závitu	1,337 mm
Počet břitů Z	4
Stopka 4hran □	9 mm
Řezný materiál	HSS E PM
Chodů na palec	19
Rozměr závitu	G3/8
Řada	Master Tap
Povlak	TiAlN
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	28 m/min	N
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	23 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	23 m/min	P

Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	9 m/min	M
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		