

Garant**TCMT 110204, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260952 HB7020
GTIN	4045197710864
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 110204 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Druh	HB7020

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 110204
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení