

Garant**CCMT 120408, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260066 HB7020
GTIN	4045197710826
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 120408 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SS
Tolerance: MF
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posuv f : 0,05 - 2,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Posuv f	0,05 - 2,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 120408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení