


**DCGT 11T301, Typ: PR1225****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260384 PR1225
GTIN	
Třída artiklu	25E

**Popis****Technický popis**

Rohový rádius	0,1 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 110 m/min
Vedlejší použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	50 - 150 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,03 - 0,15 mm/ot,
Lamač třísek	MFP-SK
Hlavní způsob použití	M
Typ	PR1225
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 11T301
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení