

Garant**VBMT 160408, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261154 HB7020
GTIN	4045197710802
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 160408 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VBMT 160408
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení