

Garant**VBMT 160402, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261150 HB7020
GTIN	4045197708892
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 160402 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Lamač třísek	SS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VBMT 160402
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení