

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251804 HB7020
GTIN	4045197717047
Třída artiklu	21G

Popis

VN.G 160408 HB7020 Typ: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	SM
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,

Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení