

HOLEX**Oboustranný kloubový klíč, Rozměr klíče: 10X11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	621405 10X11
GTIN	4045197717320
Třída artiklu	62C

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný; otvory klíče s přesnými tolerancemi; 12-hran. Vestavěná tlačná pružina drží hlavy v dané poloze.

Pohyblivé hlavy (možnost nastavení do 200°).

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná, kruhové broušení

Délka klíče L: 202 mm

Ø hlavy D₁: 14,1 mm

Ø hlavy D₂: 16,7 mm

Technický popis

Otvor klíče 2	11 mm
Délka klíče L	202 mm
Ø hlavy D ₁	14,1 mm
Otvor klíče 1	10 mm
Ø hlavy D ₂	16,7 mm
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčný klíč

