


Garant

Držák upichovacího nože eco převrácený s vnitřním přívodem chladicího média, Stopka Ø d1: 16mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319133 16
GTIN	4045197717214
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Se speciální, nastavitelnou kulovou tryskou pro optimální chlazení břitu – bez ohledu na hloubku zápichu.
- Teplota na hlavním břitu i na vedlejším břitu se výrazně sníží a umožní tak výrazné zvýšení rychlosti řezu.
- Tuhý upichovací držák pro planžety.
- Sevření planžety pomocí svěrky.

Použití:

K použití upichovacích planžet různých výrobců.

Upozornění:

Včetně uzavíracího šroubu pro kulovou trysku. Při použití konvenčních upichovacích planžet je postranní přívod chladicího média planžetou uzavřen! Vhodné upínky č. 279840 2 a vhodné šrouby č. 279815 14. Viz seznam náhradních dílů.

Technický popis

L ₂	42 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 16
L ₁	29 mm

Vhodné pro výšku planžety	19 mm
Ø stopky d ₁	16 mm
Výška H ₁	42 mm
Výška H ₂	20 mm
Druh produktu	Držák upichovacích planžet VDI