

Garant**Přesný kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější Ø Dc: 20,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150152 20,5
GTIN	4045197717030
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.

Broušeno z plného materiálu.

Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.

Stopka **se 3 dodatečnými upínacími plochami** pro použití v 3čelistovém sklíčidle.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.

Technický popis

Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991	M10
Vnější Ø	20,5 mm
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	3,5 mm
Tolerance stopky	h9
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,16 mm/ot,
Ø stopky D _s	10 mm
Celková délka L	63 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Stopka	Stopka se třemi upínacími plochami s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		