

Garant

**Držák upichovacího nože Eco s vnitřním přívodem chladicího média, Stopka
Ø d1: 25mm**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319132 25
GTIN	4045197716774
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Se speciální, nastavitelnou kulovou tryskou pro optimální chlazení břitu – bez ohledu na hloubku zápichu.
- Teplota na hlavním břitu i na vedlejším břitu se výrazně sníží a umožní tak výrazné zvýšení rychlosti řezu.
- Tuhý upichovací držák pro planžety.
- Sevření planžety pomocí svěrky.

Použití:

K použití upichovacích planžet různých výrobců.

Upozornění:

Včetně uzavíracího šroubu pro kulovou trysku. Při použití konvenčních upichovacích planžet je postranní přívod chladicího média planžetou uzavřen! Vhodné upínky č. 279840 2 a vhodné šrouby č. 279815 14. Viz seznam náhradních dílů.

Technický popis

Barevný kód stopky VDI	VDI 25
L ₂	60 mm

Technický list

L ₁	36 mm
Vhodné pro výšku planžety	26 mm
Ø stopky d ₁	25 mm
Výška H ₁	47 mm
Výška H ₂	29 mm
Druh produktu	Držák upichovacích planžet VDI