

**Univerzální upínací kleště, oválné čelisti, Celková délka: 225mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	708005 225
GTIN	4045197717306
Třída artiklu	72B

**Popis****Provedení:**

Ozubené čelisti a silný korpus kleští z pružinové oceli. Rozpětí a svěrný tlak lze nastavit pomocí šroubu s rýhovanou hlavou. Kleště kompletně niklované.

Tvar hlavy oválný.

**Použití:**

K upínání profilovaného a plochého materiálu. Upínací tlak až 10 000 N.

**Materiál:**

Čelisti z chromvanadiové oceli, zápustkově kované.

**Technický popis**

Celková délka	225 mm
Rozsah upnutí	40 mm
Délka čelistí	38 mm
Druh produktu	Upínací kleste