

**HOLEX****Oboustranný kloubový klíč, Rozměr klíče: 17X19 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	621405 17X19
GTIN	4045197717368
Třída artiklu	62C

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný; otvory klíče s přesnými tolerancemi; 12-hran. Vestavěná tlačná pružina drží hlavy v dané poloze.

Pohyblivé hlavy (možnost nastavení do 200°).

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná, kruhové broušení

Délka klíče L: 275 mm

Ø hlavy D<sub>1</sub>: 23,7 mm

Ø hlavy D<sub>2</sub>: 25,8 mm

**Technický popis**

Otvor klíče 1	17 mm
Otvor klíče 2	19 mm
Ø hlavy D <sub>2</sub>	25,8 mm
Délka klíče L	275 mm
Ø hlavy D <sub>1</sub>	23,7 mm
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčný klíč

