

Garant**Sada kuželových záhlubníků č. 150152 v kazetě 90°, bez povlaku, Počet záhlubníků: 6**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	150312 6
GTIN	4045197717115
Třída artiklu	11M

Popis

Provedení:

Sady kuželových záhlubníků **v kazetě**. Praktické pro montáž a výrobu.

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.

Broušeno z plného materiálu.

Stopka **se 3 dodatečnými upínacími plochami** pro použití v 3čelistovém sklíčidle.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.

Obsah:

Po 1 záhlubníku: vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Technický popis

Počet záhlubníků	6
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Stopka	Stopka se třemi upínacími plochami s h9
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 11,5 mm	150152 11,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 19 mm	150152 19
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 8 mm	150152 8
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 10 mm	150152 10
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 15 mm	150152 15
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 6 mm	150152 6