


Garant

Držák upichovacího nože Eco převrácený s vnitřním přívodem chladicího média, Stopka Ø d1: 40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319133 40
GTIN	4045197717252
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Se speciální, nastavitelnou kulovou tryskou pro optimální chlazení břitu – bez ohledu na hloubku zápichu.
- Teplota na hlavním břitu i na vedlejším břitu se výrazně sníží a umožní tak výrazné zvýšení rychlosti řezu.
- Tuhý upichovací držák pro planžety.
- Sevření planžety pomocí svěrky.

Použití:

K použití upichovacích planžet různých výrobců.

Upozornění:

Včetně uzavíracího šroubu pro kulovou trysku. Při použití konvenčních upichovacích planžet je postranní přívod chladicího média planžetou uzavřen! Vhodné upínky č. 279840 2 a vhodné šrouby č. 279815 14. Viz seznam náhradních dílů.

Technický popis

Ø stopky d ₁	40 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
L ₂	85 mm

Technický list

L ₁	54 mm
Vhodné pro výšku planžety	32 mm
Výška H ₁	73 mm
Výška H ₂	47 mm
Druh produktu	Držák upichovacích planžet VDI