


**Garant****Doplňovací sada eco, Šířka stopky b: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	317900 20
GTIN	4045197716712
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:**

- Pro přívod chladicího média k soustružnickému držáku a držáku upichováku systému eco.
- Vhodné pro rychlovýměnný nožový držák AXA č. 318100 a výměnný držák PARAT č. 316120 – 316160.
- Přívod pomocí hadicové přípojky vlevo, vpravo nebo na zadní straně.

**Rozsah dodávky:**

Včetně uzavíracích šroubů a rychlospojky (G 1/8 palce) pro připojení hadice s vnějším Ø 6 mm.  
Délka spojky 17,4 mm.

**Technický popis**

Pro výšku stopky H <sub>1</sub>	20 mm
Délka L <sub>2</sub>	25 mm
Celková délka L <sub>1</sub>	94 mm
Celková výška H	25 mm
Šířka stopky b	20 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Nožový držák

