

**Garant****VBMT 110302, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	261142 HB7020
GTIN	4045197717443
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 400 m/min
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110302

Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení