

**Čelní štípací kleště těžké provedení, Celková délka: 280mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	721900 280
GTIN	4003773077664
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Silná hlava, nasazený kloub. Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem. Induktivně kalené břity (ca. 61 HRC).

Materiál:

Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná a vícestupňově kalená v olejové lázni.

Technický popis

Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	3,2 mm
Celková délka	280 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4,5 mm
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 61 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	černě atramentované
Hlava	leštěné
Druh produktu	Řezací kleště