

**TK HPC vrták Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø h7: 20 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	122445 20
GTIN	4045197391124
Třída artiklu	11E

Popis**Provedení:**

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky - díky tomu má příčné ostří **vyšokou přesnost středění**. **Konvexní hlavní břity** se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí **krátké třísky**, i v případě materiálů, jež jinak vytvářejí třísky velmi dlouhé.

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

Délka drážky pro třísky (viz tabulka) mínus 1,5×jmen. Ø.

Upozornění:**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!****Doporučeným následným produktem je č. 122416.**

Řezný materiál: TK

Hloubka vrtání do: 4×D

Vrcholový úhel: 140 stupeň

Stopka: DIN 6535 HB s h6

vnitřní chlazení: false

Strategie obrábění: HPC

Norma: DIN 6537 K

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Počet břitů Z: 2

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Délka drážky na třísky: 79 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 131 mm

Ø stopky: 20 mm

Posuv f v oceli < 1100 N/mm²: 0,37 mm/ot,

Technický popis

Délka drážky na třísky	79 mm
Počet břitů Z	2
Tolerance stopky	h6
Jmenovitý Ø	20 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm ²	0,37 mm/ot,
Tolerance jmenovitý Ø	h7
Ø stopky	20 mm
Celková délka L _{celk.}	131 mm
Norma	DIN 6537 K
maximální doporučená hloubka otvoru	49 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Hloubka vrtání do	4xD
Vrcholový úhel	140 stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená