

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 1,5×D, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232240 12
GTIN	4045197717726
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

S vnitřním chlazením.

**Přímé drážky.****Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah  $\varnothing D_c$ : 12 - 12,5 mm

Užitná délka  $L_1$ : 18,8 mm

$\varnothing$  stopky  $D_s$ : 20 mm

Délka stopky  $L_s$ : 50 mm

Upínací šrouby: 232990 TX7

**Technický popis**

Rozsah $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	20 mm
Užitná délka $L_1$	18,8 mm
Upínací šrouby	232990 TX7
Délka stopky $L_s$	50 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	1,5×D

Stopka	ISO 9766
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX7	232990 TX7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6