

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 1,5×D, Typ: 18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232240 18
GTIN	4045197717740
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Přímé drážky.**Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Užitná délka L_1 : 36 mm

\varnothing stopky D_s : 25 mm

Délka stopky L_s : 56 mm

Upínací šrouby: 232990 TX9

Technický popis

\varnothing stopky D_s	25 mm
Rozsah $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Užitná délka L_1	36 mm
Upínací šrouby	232990 TX9
Délka stopky L_s	56 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	1,5×D

Stopka	ISO 9766
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX9	232990 TX9
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9