

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 12×D, Typ: 18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232270 18
GTIN	4045197717924
Třída artiklu	22G

Popis**Upozornění:**

Hodnoty posuvu f snižte o 10 % a hodnoty v_c o 30 %.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Užitná délka L_1 : 288 mm

Morse kužel MK velikost: 3

Upínací šrouby: 232990 TX9

Technický popis

Upínací šrouby	232990 TX9
Rozsah $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Užitná délka L_1	288 mm
Morse kužel MK velikost	3
Počet břitů Z	2
Provedení	12×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX9	232990 TX9