

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 12×D, Typ: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232270 25
GTIN	4045197717931
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.

**Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Hodnoty posuvu  $f$  snižte o 10 % a hodnoty  $v_c$  o 30 %.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Užitná délka  $L_1$ : 300 mm

Morse kužel MK velikost: 4

Upínací šrouby: 232990 TX15

**Technický popis**

Rozsah $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Užitná délka $L_1$	300 mm
Upínací šrouby	232990 TX15
Morse kužel MK velikost	4
Počet břitů Z	2
Provedení	12×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými  
břitovými destičkami**Příslušenství**

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX15

232990 TX15

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů  
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600