

Garant**Vyměnitelný břit HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 36mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231630 36
GTIN	4045197718112
Třída artiklu	21M

Popis**Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu $\leq 20 \mu\text{m}$. Pro otvory do přesnosti IT9.

Upozornění:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.

Technický popis

Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky	0,57 mm/ot,
Ø D	36 mm
Pro základní prvek velikosti	36 mm
Řada	HiPer-Drill
Počet výměn/řezání	1
Vrcholový úhel	135 stupeň

Typ	HU7810
Řezný materiál	TK
Semi-standardní	ano
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	200 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	150 m/min	N
CuZn	vhodný	180 m/min	N
mokrý max.	vhodný		