

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 1,5×D, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232257 12
GTIN	4045197717849
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:****Přímé drážky.****Upozornění:**

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 18,8 mm

Morse kužel MK velikost: 2

Upínací šrouby: 232990 TX7

**Technický popis**

Užitná délka L <sub>1</sub>	18,8 mm
Upínací šrouby	232990 TX7
Rozsah Ø D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Morse kužel MK velikost	2
Počet břitů Z	2
Provedení	1,5×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými  
břitovými destičkami

---

**Příslušenství**

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený  
utahovací moment 0,6 Nm

211750 0,6

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX7

232990 TX7