

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 1,5×D, Typ: 18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232257 18
GTIN	4045197717863
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:****Přímé drážky.****Upozornění:**

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 36 mm

Morse kužel MK velikost: 3

Upínací šrouby: 232990 TX9

**Technický popis**

Rozsah Ø D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Upínací šrouby	232990 TX9
Užitná délka L <sub>1</sub>	36 mm
Morse kužel MK velikost	3
Počet břitů Z	2
Provedení	1,5×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými  
břitovými destičkami

---

**Příslušenství**

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX9

232990 TX9

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX9

674248 TX9

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený  
utahovací moment 2,2 Nm

211750 2,2