



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Hliníková pracovní podesta s ocelovým roštěm, Počet stupňů včetně platformy: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966149 5
GTIN	4031405510210
Třída artiklu	98G

Popis

Provedení:

Stabilní, svařovaná trubková konstrukce, stupně z neklouzavého ocelového mřížového roštu. Konce nosníků s neklouzavými plastovými patkami. Pojízdný díky 2 zvedacím kladkám. Horní plocha ke stání 550 × 300 mm.

Technický popis

Šířka půdorysné plochy	0,82 m
Hloubka platformy	300 mm
Výška plošiny bez zábradlí	1 m
Kolečka	ano
Pochůznost	jednostranný
Hmotnost	18 kg
Šířka platformy	550 mm

Materiál	svařovaná trubková konstrukce, stupně z protiskluzového ocelového roštu
Provedení stupátka	stupeň
Hloubka půdorysné plochy	1,46 m
Pracovní výška cca	3 m
Počet stupňů včetně platformy	5
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta