

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 1,5×D, Typ: 36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232257 36
GTIN	4045197717887
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.

**Přímé drážky.****Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 70,5 mm

Morse kužel MK velikost: 4

Upínací šrouby: 232990 TX20

**Technický popis**

Rozsah Ø D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Upínací šrouby	232990 TX20
Užitná délka L <sub>1</sub>	70,5 mm
Morse kužel MK velikost	4
Počet břitů Z	2
Provedení	1,5×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými  
břitovými destičkami**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX20

674248 TX20

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX20

232990 TX20

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů  
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600