

Garant**POMX 10T5ZESR R, HB9715, Typ: HART****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	213178 HART
GTIN	4045197714909
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Stabilní provedení destiček (tloušťka = 5,9 mm).
Pozitivní geometrie pro vysoký posuv.
Délka rovných břitů: 2 mm pro vysokou kvalitu povrchu.
Obzvláště hospodárné díky 5 břitům.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 2,2$ mm.
Rádus pro programování u a_p max: 4,8 mm
Posuv f_z na zub: 0,7 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,7 mm
Rádus pro programování u a_p max	4,8 mm
Typ	HART
Počet výměn/řezání	5
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	POMX 10T5ZESR R

Typ	HB9715
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný	50 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	40 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	35 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	30 m/min	H
GG(G)	vhodný	300 m/min	K
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		