

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 12×D, Typ: 13****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232270 13
GTIN	4045197717917
Třída artiklu	22G

Popis**Upozornění:**

Hodnoty posuvu f snižte o 10 % a hodnoty v_c o 30 %.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Užitná délka L_1 : 156 mm

Morse kužel MK velikost: 2

Upínací šrouby: 232990 TX8

Technický popis

Rozsah $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Užitná délka L_1	156 mm
Upínací šrouby	232990 TX8
Morse kužel MK velikost	2
Počet břitů Z	2
Provedení	12×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX8	232990 TX8
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8