

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 12×D, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232270 12
GTIN	4045197717900
Třída artiklu	22G

Popis**Upozornění:**

Hodnoty posuvu f snižte o 10 % a hodnoty v_c o 30 %.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Užitná délka L_1 : 144 mm

Morse kužel MK velikost: 2

Upínací šrouby: 232990 TX7

Technický popis

Upínací šrouby	232990 TX7
Rozsah $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Užitná délka L_1	144 mm
Morse kužel MK velikost	2
Počet břitů Z	2
Provedení	12×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX7	232990 TX7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7