

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260906 25/16
GTIN	4045197713278
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	269005 7
ISO kód držáku	STGCR/L 2525M16
Velikost stopky	25 mm
Velikost destiček	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Délka hlavy L ₁	23 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 18	269028 18
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 7	269005 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500