

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261352 20/11
GTIN	4045197713629
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Délka hlavy L ₁	50 mm
ISO kód držáku	A20Q SVVCR/L11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Šířka hrdla L ₄	13,9 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	25 mm
Velikost destiček	11 mm
Středové přesazení L ₃	14 mm
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L ₂	19 mm
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Užitná hloubka T	9,5 mm
Ø stopky D ₅	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500