


**Garant****WN.G 060408, Typ: HB725**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252064 HB725
GTIN	4045197713476
Třída artiklu	21G

## Popis

WN.G 060408 HB725 Druh: HB725

Lamač třísek: UM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	UNI
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Lamač třísek	UM
Posuv $f$	0,2 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Druh	HB725
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 060408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení