

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L_1	62,5 mm
Šířka hrdla L_4	19,5 mm
ISO kód držáku	A25R SVVCR/L16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Velikost destiček	16 mm
Středové přesazení L_3	20 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	34 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	23 mm
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Užitná hloubka T	13 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500