

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261353 16/11
GTIN	4045197713643
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Délka hlavy L_1	40 mm
Šířka hrdla L_4	11,9 mm
Středové přesazení L_3	14 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	A16M SVVCR/L11
Ø minimálního předvrtání D_{min}	23 mm
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L_2	15,5 mm
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Užitná hloubka T	9,5 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500