

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260907 16/16
GTIN	4045197713285
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Velikost destiček	16 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	22 mm
Velikost stopky	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
ISO kód držáku	STGCR/L 1616H16
Šroub pro podložku	269013 2
Podložka	269005 7
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

**Příslušenství**

Podložka Typ 7

269005 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 18

269028 18

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500