

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/16mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260907 20/16
GTIN	4045197713292
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	22 mm
Velikost stopky	20 mm
Velikost destiček	16 mm
ISO kód držáku	STGCR/L 2020K16
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Funkční šířka L ₄	25 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Podložka	269005 7
Celková délka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 18

269028 18

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Podložka Typ 7

269005 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500