

**Garant****DC.T 11T308, Typ: HB725**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260464 HB725
GTIN	4045197713568
Třída artiklu	21G

## Popis

DC.T 11T308 HB725 Druh: HB725  
Lamač třísek: UM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min

## Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	UNI
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Lamač třísek	UM
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,

Druh	HB725
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení